

Modelo ED 115 | Cámaras de calor y de secado Avantgarde.Line a convección natural

VENTAJAS

- Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura
- Gran eficiencia energética
- Conexión USB para el registro de datos
- Rango de temperatura hasta 300 °C



Modelo 115

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: desde 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección natural
- Controlador con pantalla LCD
- Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico
- 2 rejillas cromadas
- Posibilidad de apilamiento
- Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Diseño ergonómico de la manilla
- Conexión USB para el registro de los datos

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Volumen interior [L]	Tensión nominal	Modelo	Variante del modelo	N.º de art.
Modelo ED 115				
114	230 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	ED115-230V	9010-0335
	120 V 1~ 60 Hz	Estándar	ED115UL-120V	9010-0336

DATOS TÉCNICOS

Descripción	ED115-230V	ED115UL-120V
Número de artículo	9010-0335	9010-0336
Datos técnicos temperatura		
Rango de temperatura 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta [°C]	300	300
Desviación de temperatura ambiente a 150 °C [± K]	2	2
Fluctuación de la temperatura a 150 °C [± K]	0,4	0,4
Tiempo de calentamiento a 150 °C [min]	60	60
Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 150 °C [min]	20	20

Descripción	ED115-230V	ED115UL-120V
Número de artículo	9010-0335	9010-0336
Datos eléctricos		
Tensión nominal [V]	230	120
Frecuencia de red [Hz]	50/60	60
Potencia nominal [kW]	1,25	1,25
Fusible del equipo [A]	6,3	12,5
Fase (tensión nominal)	1~	1~
Dimensiones - Dimensiones exteriores		
Anchura neto [mm]	710	710
Altura neto [mm]	735	735
Fondo neto [mm]	605	605
Distancia a la pared trasera [mm]	160	160
Distancia a la pared lateral [mm]	100	100
Dimensiones - Puertas		
Puertas exteriores	1	1
Dimensiones - Dimensiones interiores		
Anchura [mm]	510	510
Altura [mm]	530	530
Fondo [mm]	425	425
Dimensiones		
Volumen interior [L]	114	114
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	54	54
Carga máxima por bandeja [kg]	20	20
Datos de relevancia medioambiental		
Consumo energético a 150 °C	250 Wh/h	250 Wh/h

OPCIONES Y ACCESORIOS

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Alarma en caso de sobretemperatura	acústica, desconectable con valor límite ajustable en el dispositivo de seguridad de temperatura independiente	-	8012-0979
Almohadillas de goma	antideslizantes, kit de 4 unidades para las patas del equipo que garantizan un apilado seguro	10	8012-0001
Bandeja de instrumental	grande	-	4022-0124
	pequeño	-	4022-0123
Bandeja perforada	Acero inoxidable	-	6004-0191
Cerradura	Manilla de puerta con llave	-	8012-1025
Certificado de calibración de temperatura	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 15-18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-0918
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 27 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-0921
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-0915
	para temperatura, medición en el centro del espacio útil de la cámara con la temperatura de comprobación especificada	-	8012-0030
Certificado de calibración, ampliación	cada medición adicional con punto de medición complementario o temperatura de comprobación	-	8012-0022
Controlador de selección de temperatura clase 3.1	con alarma óptica (DIN 12880)	04, 12	8012-0985
Data Logger Kit	T 350: registro de temperatura de 0 °C a 350 °C	19	8012-0714
Data Logger Kit, software	Kit de software LOG ANALYZE, software de configuración y evaluación para todos los BINDER Data Logger Kits, (incluido cable de datos)	19	8012-0821

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

Denominación	Descripción	*	N.º de art.	
Iluminación interior	con 1x 15 W (imposible en combinación con toma interna)			
	Modelo 120 V	-	8012-0971	
	Modelo 230 V	-	8012-0969	
Interfaz Ethernet	para software de comunicación	-	8012-0986	
Junta de puerta	de FKM, sin silicona	03	8012-1009	
Limpiador neutro	intenso, para la eliminación delicada de restos de suciedad; volumen de llenado: 1 kg	-	1002-0016	
Medición de intercambio de aire	conforme a ASTM D5374, con definición y protocolo según la temperatura ambiente	-	8012-0195	
Mesa con ruedas	Mesa con ruedas estable, ruedas con freno de estacionamiento	-	9051-0018	
	10 mm, arriba	01	8012-0386	
	10 mm, derecha	01	8012-0387	
	10 mm, izquierda	01	8012-0388	
	10 mm, parte trasera	01	8012-0390	
	30 mm, arriba	01	8012-0539	
	30 mm, derecha	01	8012-1017	
	30 mm, izquierda	01	8012-1018	
	Puerto de acceso con tapón de silicona	30 mm, parte trasera	01	8012-0540
		50 mm, arriba	01	8012-0545
		50 mm, derecha	01	8012-1021
		50 mm, izquierda	01	8012-1022
		50 mm, parte trasera	01	8012-0546
		100 mm, arriba	01, 10	8012-1029
		100 mm, derecha	01	8012-1031
		100 mm, izquierda	01	8012-1030
	Rejilla	Acero inoxidable	-	6004-0159
cromada		-	6004-0175	
Reloj, con batería de respaldo	Reloj a tiempo real	-	8012-0981	
Software	Software de comunicación APT-COM™			
	Versión 2 de 3, edición GLP	19	9053-0016	
	Versión 3, edición BASIC	19	9053-0014	
	Versión 3, edición BLP	19	9053-0015	
	Versión 3, edición STANDARD	19	9053-0013	
	Software de comunicación APT-COM™, precio: gratuito			
	Versión 3, GLP edición DEMO	19	9053-0008	
Ventana de visión	Ventana de visión en la puerta	-	8012-0975	

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

SERVICIOS

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Servicios de instalación			
Instrucción	Instrucción en funciones del equipo, manejo y programación del regulador	18	DL100400
Puesta en marcha	Desembalar equipo, levantar, acoplar a las conexiones existentes	13, 18	DL100100
Servicios de mantenimiento			
Inspección del equipo	Realización de la inspección del equipo según el plan de mantenimiento	14, 18	DL200200
Servicios de calibración			
Calibración de temperatura	incluido certificado, un punto de medición en el centro del espacio útil, a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL300101

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Medición de intercambio de aire	incluido certificado (conforme a ASTM D5374)	14, 16, 17, 18	DL330000
Medición de temperatura ambiental, 18 puntos de medición	incluido certificado, 18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL300118
Medición de temperatura ambiental, 27 puntos de medición	incluido certificado, 27 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL300127
Medición de temperatura ambiental, 9 puntos de medición	incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL300109
Servicios de validación			
Aplicación de la IQ/OQ	según la carpeta de calificación	15, 18, 20	DL400100
Carpeta de calificación IQ/OQ	documentación de apoyo para validación por parte del cliente, compuesta de: listas de control IQ/OQ, esquemas de conexión del equipo, certificado de gestión de la calidad según la ISO 9001	15, 18, 20	8012-0761
Carpeta de calificación IQ/OQ/PQ	documentación de apoyo para validación por parte del cliente, según los requisitos del cliente, ampliación de la carpeta de calificación IQ/OQ en el capítulo PQ	15, 18	8012-0942
Realización de la IQ/OQ/PQ	según los requisitos del cliente, precio: bajo consulta	15, 18	DL440500
Servicios de garantía			
Ampliación de la garantía de 2 a 3 años	a partir de la fecha de entrega, excluidas las piezas de desgaste	-	DL002041
Ampliación de la garantía de 2 a 5 años	a partir de la fecha de entrega, excluidas las piezas de desgaste	-	DL002042

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

INDICACIONES

- 01 En la zona del puerto de acceso puede generarse condensación.
En las posiciones especiales de los puertos de acceso se prevé un aumento.
- 02 Se suprime el carácter UL al usar esta opción.
- 03 Solo resiste un máximo de 200 °C.
- 04 Solo para equipos de 230 V.
- 05 Atención: la bomba se suministra por separado. La conexión eléctrica de la bomba (230 V / 1~ / 50 Hz) deberá efectuarla un electricista autorizado.
- 06 Con una conductividad térmica menor, es posible que aumente el tiempo de calentamiento.
- 07 La entrada de calor adicional puede influir en el comportamiento de la temperatura.
- 08 La bomba se suministra preparada para la conexión en un embalaje separado.
- 09 No es compatible con la opción de puerto de acceso, puerta con ventana e iluminación interior.
- 10 No es posible para equipos de 23 litros.
- 11 No es posible para equipos de 23 y 53 litros.
- 12 Solo para equipos de 230 V / 400 V.
- 13 Los trabajos de instalación y conexión se realizan en el lugar de uso del equipo, el transporte dentro de la empresa solo se realiza previo acuerdo.
- 14 Le recomendamos un contrato de servicio BINDER para la inspección, calibración y validación del equipo. Véase el capítulo Servicio BINDER.
- 15 OQ según el libro amarillo = documentación de validación de fábrica cumplimentada con todas las listas de control OQ.
- 16 La calibración de los sensores se realiza en un laboratorio de calibración acreditado.
- 17 La calibración se realiza según el estándar de fábrica de BINDER.
- 18 Los precios indicados no incluyen los gastos de desplazamiento. Puede consultar los gastos de desplazamiento para su campo de aplicación en el capítulo Servicio BINDER.
Para aplicaciones en Suiza, a todos los precios de servicios indicados es preciso añadirles un recargo local (a petición).
- 19 Consulte el capítulo de la documentación del proceso para más información sobre otros accesorios.
- 20 Al realizar un pedido de carpetas de calificación IQ/OQ y la correspondiente aplicación de la IQ/OQ, garantizamos un descuento del 15 % en ambos encargos.
Al realizar un pedido de carpetas de calificación IQ/OQ/PQ y la correspondiente aplicación de la IQ/OQ/PQ, garantizamos un descuento del 15 % en el encargo de la IQ/OQ/PQ.
- 21 Conformidad con ATEX:
cámara de bombeado (gases bombeados): II 2G IIC T3 X
cámara exterior con inyección de gas inerte: II 2G IIB T4 X
cámara exterior sin inyección de gas inerte: II 3G IIB T4 X
motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb

BINDER GmbH

Tuttlingen, (Alemania)
TEL +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, R.P. China
TEL +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS

Moscú (Rusia)
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghái, R.P. China
TEL +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, Nueva York (EE. UU.)
TEL +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us